

Garant**Stemple do śrub z gniazdem Torx® Ø d = 12 mm, TiN, profil Torx®: TX27mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	293063 TX27
GTIN	4045197947499
Klasa artykułu	29L

Opis

Wykonanie:

Z powłoką TiN.

Zastosowanie:Do wykonywania profili **w jednej operacji.****Pasuje do:**

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020 – 293079.

wskazówka:

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
- **Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.**

Opis techniczny

L	4 mm
Średnica zewnętrzna Torx®, zataczanie	5,1 mm
Ø wiercenia wstępnego	3,75 mm
Materiał ostrza	HSS

profil Torx®	TX27
tolerancja	od - 0,005 do + 0,01 mm
profil	Torx®
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
powłoka	TiN
Rodzaj produktu	Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego