

**Przepychacze Torx® Ø d = 12 mm, Torx®: TX7 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	293063 TX7
GTIN	4045197947437
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Z powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do wykonywania profili **w jednej operacji.**

Pasuje do :

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020–293079.

wskazówka:

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
- **Szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 731.**

Wskazówka, tekst reklamowy:

- **wielkości i profile specjalne na zamówienie**
- **szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 727 w 1. tomie katalogu.**

L₁: 25 mm

L: 1,7 mm

Opis techniczny

L	1,7 mm
Średnica zewnętrzna Torx®, zataczanie	2,08 mm
Ø wiercenia wstępnego	1,5 mm
profil	Torx®
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm