

**Przepychacze Torx® Ø d = 12 mm, Torx®: TX25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	293063 TX25
GTIN	4045197947482
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Z powłoką TiN.

**Zastosowanie:**

Do wykonywania profili w **jednej operacji**.

**Pasuje do :**

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020–293079.

**wskazówka:**

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
- **Szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 731.**

**Wskazówka, tekst reklamowy:**

- **wielkości i profile specjalne na zamówienie**
- **szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 727 w 1. tomie katalogu.**

L<sub>1</sub>: 25 mm

L: 4 mm

**Opis techniczny**

L	4 mm
Średnica zewnętrzna Torx®, zataczanie	4,54 mm
Ø wiercenia wstępnego	3,35 mm
profil	Torx®
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm