

**Garant****Stemple do śrub z gniazdem Torx® Ø d = 12 mm, TiN, profil Torx®: TX45mm**

## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 293063 TX45   |
| GTIN             | 4045197947529 |
| Klasa artykułu   | 29L           |

## Opis

**Wykonanie:**

Z powłoką TiN.

**Zastosowanie:**Do wykonywania profili **w jednej operacji**.**Pasuje do:**

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020 – 293079.

**wskazówka:**

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
- **Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.**

## Opis techniczny

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| L                                     | 5,5 mm |
| Średnica zewnętrzna Torx®, zataczanie | 8 mm   |
| Ø wiercenia wstępnego                 | 5,8 mm |
| Materiał ostrza                       | HSS    |

|                 |  |
|-----------------|--|
| profil Torx®    | TX45   |
| tolerancja      | od - 0,01 do + 0,01 mm                                     |
| profil          | Torx®  |
| L <sub>1</sub>  | 25 mm  |
| Ø d             | 12 mm  |
| powłoka         | TiN  |
| Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków<br>i dłutowania profilowego |