

**Garant****Stemple do śrub z gniazdem Torx® Ø d = 8 mm, TiN, profil Torx®: TX7mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	293060 TX7
GTIN	4045197947338
Klasa artykułu	29L

## Opis

**Wykonanie:**

Z powłoką TiN.

**Zastosowanie:**Do wykonywania profili **w jednej operacji.****Pasuje do:**

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020 – 293079.

**wskazówka:**

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
- **Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.**

## Opis techniczny

L	1,7 mm
Średnica zewnętrzna Torx®, zataczanie	2,08 mm
Ø wiercenia wstępnego	1,5 mm
Materiał ostrza	HSS

profil Torx®	TX7
tolerancja	od 0,0 do +0,01 mm
profil	Torx®
L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm
powłoka	TiN
Rodzaj produktu	Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego