



## Okrawacz do blachy z chwytem teleskopowym i ostrzem V wielk. 8



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	839740
GTIN	7290005395857
Klasa artykułu	83G

### Opis

#### Wykonanie:

Uchwyt z tworzywa z **chwytem teleskopowym** i wymiennym ostrzem V do materiałów o grubości 1-8 mm.

#### Zastosowanie:

Do **obustronnego usuwania zadziorów** z blach, materiałów płaskich lub wąskich poprzeczek w jednym ciągu (2 krawędzie jednocześnie).  
długość całkowita: 160 - 230 mm

### Opis techniczny

długość całkowita	160 - 230 mm
Rodzaj produktu	Okrawacze uniwersalne

### Akcesoria

Zamienne ostrze V z HSS do maks. Szerokości przegródki/ mostka 2,5 mm	839745 2,5
Zamienne ostrze V z HSS do maks. Szerokości przegródki/ mostka 8 mm	839745 8
Chwytem teleskopowy do ostrzy V	839750