



## Klamra zaciskowa Pitbull tępą, gwint M: M2,5



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	370030 M2,5
GTIN	4046368560103
Klasa artykułu	37M

### Opis

#### Wykonanie:

- element zaciskowy ze śrubą szcześciokątną DIN 912 z pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym, odpornym na działanie oleju
- bezpieczne, dokładne mocowanie
- niewielkie wymiary konstrukcji, stąd mniej konturów kolizyjnych.

**Stępione brzegi** do prac ogólnych.

#### Zastosowanie:

Idealne do mocowania wielopunktowego.

$B_{H_0}$ : 9,5 mm

H: 6,6 mm

$B_1$ : 3,8 mm

$H_1$ : 3,6 mm

wysokość  $H_2$ : 1,9 mm

szerokość zacisku: 9,5 mm

### Opis techniczny

szerokość zacisku	9,5 mm
materiał	stal

H	6,6 mm
siła mocowania	2,8 kN
B <sub>H9</sub>	9,5 mm
H <sub>1</sub>	3,6 mm
odcinek zaciskania	0,15 mm
B <sub>1</sub>	3,8 mm
maks. moment dokręcania	1,8 N·m
gwint M	M2,5
wysokość H <sub>2</sub>	1,9 mm