



Klamra zaciskowa Pitbull krawędziowa, gwint M: M2,5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370025 M2,5
GTIN	4046368560004
Klasa artykułu	37M

Opis

Wykonanie:

- element zaciskowy ze śrubą sześciokątą DIN 912 z pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym, odpornym na działanie oleju
- bezpieczne, dokładne mocowanie
- niewielkie wymiary konstrukcji, stąd mniej konturów kolizyjnych.

Krawędź zacisku pomiarowego do półwyrobów.

Zastosowanie:

Idealne do mocowania wielopunktowego.

B_{H9} : 9,5 mm

H: 6,6 mm

B_1 : 3,8 mm

H_1 : 3,6 mm

wysokość H_2 : 1,9 mm

szerokość zacisku: 9,5 mm

Opis techniczny

materiał	stal
B_{H9}	9,5 mm

gwint M	M2,5
B ₁	3,8 mm
wysokość H ₂	1,9 mm
H ₁	3,6 mm
siła mocowania	2,8 kN
szerokość zacisku	9,5 mm
H	6,6 mm
odcinek zaciskania	0,15 mm
maks. moment dokręcania	1,8 N·m