



## Zestaw bitów TY®, 8-szt. 29 mm C 6,3, Liczba części: 8



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	674165 8
GTIN	4010995421397
Klasa artykułu	63K

### Opis

#### Wykonanie:

Bity TY® o długości 29 mm mają dłuższą strefę skręcania, gdyż są dłuższe o 4 mm od bitów o długości 25 mm i z tego powodu są trwalsze. Nadają się zwłaszcza do wiertarek i wkrętarek o dużej mocy. Przechowywanie w uchwycie z tworzywa sztucznego BitBuddy® pozwala na komfortową obsługę jedną ręką, z bezpośrednim pobieraniem bitów z uchwytu do wkrętarki.

#### Zaleta:

Kolorowe bity można szybko i łatwo zlokalizować, **również w ciemności, dzięki światłu ultrafioletowemu** i kolorowej opasce.

#### Zawartość:

Bity, długość 29 mm, C 6,3 do śrub Pozidriv: Po 1 szt. rozm. PZ2; PZ3

Bity, długość 29 mm, C 6,3 do śrub TORX® wewn.: Po 1 szt. rozm. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40  
adapter: 1 szt.

#### wskazówka:

Odpowiednią latarkę kieszonkową UV LED / UV podano pod nr. 081518 UV-LED.

### Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski Pozidriv
liczba części	8
długość bitów	29 mm

---

## Aksesoria

Latarka LED i UV z akumulatorem Typ UV-LED

081518 UV-LED