

Garant
Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 10/07 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261354 10/07
GTIN	4045197948045
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 10/07 mm kod ISO uchwytu: A10H SV95CR/L07

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: VC..0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 12,5 mm

przesunięcie osi: 7 mm

wysokość mocowania H: 9 mm

Opis techniczny

wysokość mocowania L_2	9 mm
kod ISO uchwytu	A10H SV95CR/L07
długość całkowita L	100 mm
\varnothing chwytu	10 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	12,5 mm
śruby mocujące	269028 27
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	22 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
wielk. płytki	7 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	VC..0702..
Przesunięcie osi L_3	7 mm
szerokość szyjki	6,8 mm

głębokość użytkowa T	5 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6