

**Garant**
**Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 12/07 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261354 12/07
GTIN	4045197948052
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 12/07 mm kod ISO uchwytu: A12K SV95CR/L07

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 95 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: VC..0702..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 15,5 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 9 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 11 mm

**Opis techniczny**

wielk. płytki	7 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	VC..0702..
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	15,5 mm
śruby mocujące	269028 27
$\varnothing$ chwytu	12 mm
Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	28 mm
kod ISO uchwytu	A12K SV95CR/L07
Przesunięcie osi $L_3$	9 mm
długość całkowita L	125 mm
wysokość mocowania $L_2$	11 mm
szerokość szyjki	9 mm

głębokość użytkowa T	6 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200