

Garant
Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 8/05 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261354 8/05
GTIN	4045197948038
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 8/05 mm kod ISO uchwytu: A08F SV95CR/L05

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC..0501..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 9,2 mm

Przesunięcie osi L_3 : 5 mm

wysokość mocowania L_2 : 7,5 mm

Opis techniczny

wysokość mocowania L_2	7,5 mm
śruby mocujące	269028 26
długość całkowita L	80 mm
\varnothing chwytu	8 mm
Przesunięcie osi L_3	5 mm
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	15 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC..0501..
wielk. płytki	5 mm
szerokość szyjki	6 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	9,2 mm
kod ISO uchwytu	A08F SV95CR/L05
Kąt ustawienia κ	95 stopni

głębokość użytkowa T	3 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX5	674248 TX5
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200