

**Garant****Wytaczaki stalowe, Po lewej, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/07 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	261355 16/07
GTIN	4045197948304
Klasa artykułu	21T

## Opis

Wytaczaki stalowe 16/07 mm kod ISO uchwytu: A16M SV95CR/L07

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 95 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: VC..0702..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 19,5 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 11 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 15 mm

## Opis techniczny

minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	19,5 mm
wysokość mocowania $L_2$	15 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	VC..0702..
szerokość szyjki	12,9 mm
śruby mocujące	269028 27
kod ISO uchwytu	A16M SV95CR/L07
$\varnothing$ chwytu	16 mm
Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	36 mm
Przesunięcie osi $L_3$	11 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
wielk. płytki	7 mm
długość całkowita L	150 mm

głębokość użytkowa T	5 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6