

Garant
Wytaczaki stalowe, Po lewej, Ø chwytu / wielkość płytki: 12/07 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	261355 12/07
GTIN	4045197948090
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 12/07 mm kod ISO uchwytu: A12K SV95CR/L07

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: VC..0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 15,5 mm

Przesunięcie osi L_3 : 9 mm

wysokość mocowania L_2 : 11 mm

Opis techniczny

wielk. płytki	7 mm
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	28 mm
wysokość mocowania L_2	11 mm
Przesunięcie osi L_3	9 mm
szerokość szyjki	9 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Ø chwytu	12 mm
śruby mocujące	269028 27
długość całkowita L	125 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	15,5 mm
kod ISO uchwytu	A12K SV95CR/L07
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC..0702..

głębokość użytkowa T	6 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6