

**Garant**
**Wytaczaki stalowe, Po lewej, Ø chwytu / wielkość płytki: 10/07 mm**


## Dane zamówienia

Numer katalogowy	261355 10/07
GTIN	4045197948083
Klasa artykułu	21T

## Opis

Wytaczaki stalowe 10/07 mm kod ISO uchwytu: A10H SV95CR/L07

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC..0702..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 12,5 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 7 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 9 mm

## Opis techniczny

śruby mocujące	269028 27
wysokość mocowania $L_2$	9 mm
Przesunięcie osi $L_3$	7 mm
$\varnothing$ chwytu	10 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	12,5 mm
wielk. płytki	7 mm
długość całkowita L	100 mm
Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	22 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC..0702..
kod ISO uchwytu	A10H SV95CR/L07
szerokość szyjki	6,8 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni

głębokość użytkowa T	5 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6