

Garant**DNMG 150608 Wiper, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 250661 HB7020 |
| GTIN | 4045197948588 |
| Klasa artykułu | 21G |

Opis techniczny

| | |
|---|--------------------------------|
| Łamacz wiórów | WSS |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
| Zastosowanie główne | P |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 150 - 400 m/min |
| Gatunek | HB7020 |
| promień naroża | 0,8 mm |
| głębokość skrawania a_p | 0,3 - 2 mm |
| Materiał ostrza | HM |
| posuw f | 0,15 - 0,35 mm/obr, |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DNMG 150608 |

| | |
|----------------------|--|
| liczba wymian/ostrzy | 4 |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |