

**Garant****TNMG 160404 Wiper, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251433 HB7020
GTIN	4045197948601
Klasa artykułu	21G

**Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2 mm
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza	HM
Łamacz wiórów	WSS
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw $f$	0,15 - 0,35 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 400 m/min
Gatunek	HB7020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	6

Rodzaj produktu

Wymienna płytki  
skrawająca do toczenia