

Garant**DNMG 150612 Wiper, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250663 HB7020
GTIN	4045197948595
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
posuw f	0,15 - 0,35 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
promień naroża	1,2 mm
Gatunek	HB7020
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Łamacz wiórów	WSS
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150612

liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia