

Garant**WNMG 060404 Wiper, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251953 HB7020
GTIN	4045197948625
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min
Łamacz wiórów	WSS
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,15 - 0,35 mm/obr,
Gatunek	HB7020
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 060404
liczba wymian/ostrzy	6

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia