

**Garant****TNMG 160408 Wiper, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251435 HB7020
GTIN	4045197948618
Klasa artykułu	21G

**Opis techniczny**

posuw f	0,15 - 0,35 mm/obr,
Łamacz wiórów	WSS
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 400 m/min
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7020
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	6

Rodzaj produktu

Wymienna płytki  
skrawająca do toczenia