

Garant**WNMG 080412 Wiper, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251967 HB7020
GTIN	4045197948663
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,15 - 0,35 mm/obr,
promień naroża	1,2 mm
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Łamacz wiórów	WSS
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Gatunek	HB7020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080412
liczba wymian/ostrzy	6

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia