

Garant**CCMT 060204 Wiper, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260053 HB7020
GTIN	4045197948816
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1 mm
posuw f	0,15 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	HB7020
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	WSS
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060204

liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	MF
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia