


Garant**CCMT 060208 Wiper, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260145 HB7020
GTIN	4045197948854
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Łamacz wiórów	WSM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
głębokość skrawania a_p	0,4 - 2 mm
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7020
promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,15 - 0,3 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060208

liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia