

Garant**Pozycjonujące sworznie mocujące, Ød1×długość l1: 20X30mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	370105 20X30
GTIN	4045197949417
Klasa artykułu	31E

Opis

Zalety:

- Dzięki wstępnemu napięciu sprężyny zapobiega się przeciążeniu wewnętrznego układu mechanicznego i tym samym zużyciu.
- Tłumią wibracje i drgania.
- Samohamowne, nie występuje luzowanie pod wpływem drgań.
- Duża dokładność powtórzeń $\pm 0,03$ mm.
- Niska konstrukcja.
- Łatwa obsługa.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania, ustalania, przesuwania, wymiany i zabezpieczania obrabianych przedmiotów, płyt, przyrządów itp.

Materiał:

Stal do ulepszenia cieplnego, czerniona

Opis techniczny

rozwartość klucza 2	6 mm
długość l ₂	13,6 mm

rozwartość klucza 1	38 mm
długość l_3	10 mm
siła mocowania	6 kN
do płyt mocujących $\pm 0,05$	25 mm
Rodzaj produktu	sworznia mocującego