



Głębokościomierz cyfrowy IP67 z wyjściem do transmisji danych, pomiarowy: 300 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	418682 300
GTIN	4045197949745
Klasa artykułu	41A

Opis

Wykonanie:

Bardzo duży, kontrastowy wyświetlacz LCD o cyfrach wysokości 11,5 mm. Bardzo długi czas działania dzięki nowoczesnemu, wydajnemu energetycznie systemowi pomiarowemu. Po 20 minutach system automatycznie przełącza się w tryb oszczędnościowy, a aktywowany jest przez zwykłe poruszenie suwmiarki. Zachowane zostają wartość pomiarowa i zero. Obudowa dwukomponentowa z **przyjemną w dotyku powierzchnią Santoprene®**. Powierzchnie są idealnie do siebie dopasowane nakładkowo. Szyna pomiarowa przednia z dokładnym, hartowanym sztyfcie pomiarowym o \varnothing 1,5 mm i długości 5 mm. Z presetem (ustawieniem wstępnym masy).

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

Wyp. dodatkowe:

Kabel danych nr 498948, interfejs klawiatury nr 498963.

Dodatkowy mostek o długości 300 mm nr 418610, wkładka pomiarowa do pomiarów długości nr 418630.

norma: norma zakładowa

przełączalny odczyt: mm / cale

stopień ochrony IP: IP 67

materiał: Stal szlachetna, INOX

wszystkie części: hartowana

Opakowanie: Stabilny pojemnik

złącze: Interfejs RS232C

złącze: Złącze USB

Kalibracja: A1

Przełączalny odczyt: 0,01 mm
 Przełączalny odczyt: 0,0005 cal
 granica błędu: 0,04 mm
 długość mostka: 100 mm
 przekrój szyny pomiarowej: 16×4 mm

Opis techniczny

z bateriami / akumulatorkami	081560, wielk. CR2032
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze USB
zakres pomiarowy	0 - 300 mm
liczba baterii	1
długość mostka	100 mm
Przełączalny odczyt	0,0005 cal
granica błędu	0,04 mm
Przełączalny odczyt	0,01 mm
Kalibracja	A1
przekrój szyny pomiarowej	16×4 mm
norma	norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
stopień ochrony IP	IP 67
funkcja preset	tak
automatyczne wyłączenie	tak
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Opakowanie	Stabilny pojemnik

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm

011030 300

Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	011050 300
Znakowanie opis laserowy	018940

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
Dodatkowy mostek, 300 mm	418610
Końcówka do pomiaru odstępów, o \varnothing 4 mm	418630
Przewody przyłączeniowe typ R2	498948 R2
Przewody przyłączeniowe typ USB2	498948 USB2
Interfejs klawiatury USB typ G2	498963 G2