

HOLEX®**Wkrętaki nasadowe z uchwytem, krótkie, rozwartość klucza: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	622301 10
GTIN	4045197950079
Klasa artykułu	62C

Opis**Wykonanie:**

Uchwyt wielokomponentowy, ze strefą chwytową zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej, chromowany.

Wersja krótka z ostrzem o długości 65 mm

długość całkowita: 172 mm

długość grotu: 65 mm

Opis techniczny

długość całkowita	172 mm
długość grotu	65 mm
rozwartość klucza	10 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny