

**HOLEX®****Wkrętaki nasadowe z uchwytem poprzecznym, dł. grotu 230 mm, rozwartość klucza: 13 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	622731 13
GTIN	4045197950321
Klasa artykułu	62C

**Opis****Wykonanie:**

Ergonomiczny uchwyt poprzeczny z przyczepną powłoką Santoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Grot ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, Powierzchnia chromowana.

odporny na uderzenia uchwyt z tworzywa. Grot ze specjalnej stali wanadowej, powierzchnia niklowana.

długość całkowita: 262 mm

długość grotu: 230 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita	262 mm
długość grotu	230 mm
rozwartość klucza	13 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

**Akcesoria**

Zestawy wkrętaków nasadowych z uchwytem  
poprzecznym, dł. grotu 230 mm liczba wkrętaków 3

622736 3