

HOLEX**Wkrętaki nasadowe z uchwytem poprzecznym, dł. grotu 230 mm, rozwartość klucza: 8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	622731 8
GTIN	4045197950307
Klasa artykułu	62C

Opis**Wykonanie:**

Ergonomiczny uchwyt poprzeczny z przyczepną powłoką Santoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Grot ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, Powierzchnia chromowana.

odporny na uderzenia uchwyt z tworzywa. Grot ze specjalnej stali wanadowej, powierzchnia niklowana.

wskazówka:

Wkrętaki nasadowe HOLEX z przetyczka, dostępne w naszym eShop również w wersjach całowych (nr 622732).

Opis techniczny

długość całkowita	262 mm
rozwartość klucza	8 mm
długość grotu	230 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe