

HOLEX®**Wkrętaki z uchwytem 2-komponentowym, szerokość ostrza b: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	660701 10
GTIN	4045197951472
Klasa artykułu	62F

Opis**Wykonanie:**

Wielokomponentowy uchwyt ze strefą chwytową zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy. 6-kątny grot ze stali chromowo-wanadowej, powierzchnia chromowana. Chromowane końcówki zapewniają optymalne zabezpieczenie antykorozyjne. Od wielk. 5,5 z 6-kątem do wspomagania kluczem.

grubość ostrza a: 1,6 mm

długość grotu: 175 mm

długość całkowita: 295 mm

6-kąt do wspomagania kluczem: 13 mm

Opis techniczny

grubość ostrza a	1,6 mm
długość całkowita	295 mm
długość grotu	175 mm
6-kąt do wspomagania kluczem	13 mm
szerokość ostrza b	10 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski