



Suwmiarka cyfrowa IP67 z wyjściem do transmisji danych, pomiarowy: 150 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	412690 150
GTIN	4045197949387
Klasa artykułu	41A

Opis

Wykonanie:

Suwmiarka cyfrowa IP67 w wyjściu danych. **Czytelny, kontrastowy wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11,5 mm.** Bardzo długi czas działania dzięki nowoczesnemu, wydajnemu energetycznie systemowi pomiarowemu. Po 20 minutach system automatycznie przełącza się w tryb oszczędnościowy, a aktywowany jest przez zwykłe poruszenie suwmiarki. Zachowane zostają wartość pomiarowa i zero.

Obudowa z 2 rodzajów materiału z **miłą w dotyku powierzchnią z powłoką Santoprene®**. Suwmiarka odporna na wodę, chłodziwo, olej i pył - również z przewodem do transmisji danych. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Kabel danych nr 498948, interfejs klawiatury nr 498963.

Część zamienna:

Kapturek z wyjściem do transmisji danych nr 412237 wielk. D, uchwyt na baterie nr 412237 wielk. B.

złącze: Złącze USB

złącze: Interfejs RS232C

stopień ochrony IP: IP 67

materiał: Stal szlachetna, INOX

wszystkie części: hartowana

Opakowanie: Stabilny pojemnik

norma: DIN 862

przełączalny odczyt: mm / cale

wymiar głębokości: płaskie

Kalibracja: A1
 odczyt: 0,01 mm
 odczyt: 0,0005 cal
 granica błędu: 0,03 mm
 długość szczęk: 40 mm

Opis techniczny

Kalibracja	A1
odczyt	0,0005 cal
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
granica błędu	0,03 mm
przełączalny odczyt	mm / cale
długość szczęk	40 mm
odczyt	0,01 mm
z bateriami / akumulatorkami	1× 081560 CR2032
wymiar głębokości	płaskie
norma	DIN 862
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
stopień ochrony IP	IP 67
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Opakowanie	Stabilny pojemnik

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200
Znakowanie opis laserowy	018940

Aksesoria

Interfejs klawiatury USB typ G2

498963 G2

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032

081560 CR2032