

HOLEX®**Wkrętaki nasadowe z uchwytem, krótkie, rozwartość klucza: 5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	622301 5
GTIN	4045197950017
Klasa artykułu	62C

Opis**Wykonanie:**

Uchwyt wielokomponentowy, ze strefą chwytową zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej, chromowany.

Wersja krótka z ostrzem o długości 65 mm

długość całkowita: 152 mm

długość grotu: 65 mm

Opis techniczny

długość grotu	65 mm
rozwartość klucza	5 mm
długość całkowita	152 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny