



Suwmiarka cyfrowa IP67 z wyjściem do transmisji danych, pomiarowy: 200 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	412690 200
GTIN	4045197949394
Klasa artykułu	41A

Opis

Wykonanie:

Suwmiarka cyfrowa IP67 w wyjściu danych. **Czytelny, kontrastowy wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11,5 mm.** Bardzo długi czas działania dzięki nowoczesnemu, wydajnemu energetycznie systemowi pomiarowemu. Po 20 minutach system automatycznie przełącza się w tryb oszczędnościowy, a aktywowany jest przez zwykłe poruszenie suwmiarki. Zachowane zostają wartość pomiarowa i zero.

Obudowa z 2 rodzajów materiału z **miłą w dotyku powierzchnią z powłoką Santoprene®**. Suwmiarka odporna na wodę, chłodziwo, olej i pył - również z przewodem do transmisji danych. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Kabel danych nr 498948, interfejs klawiatury nr 498963.

Część zamienna:

Kapturek z wyjściem do transmisji danych nr 412237 wielk. D, uchwyt na baterie nr 412237 wielk. B.

złącze: Złącze USB

złącze: Interfejs RS232C

stopień ochrony IP: IP 67

materiał: Stal szlachetna, INOX

wszystkie części: hartowana

Opakowanie: Stabilny pojemnik

norma: DIN 862

przełączalny odczyt: mm / cale

wymiar głębokości: płaskie

Kalibracja: A1
 odczyt: 0,01 mm
 odczyt: 0,0005 cal
 granica błędu: 0,03 mm
 długość szczęk: 50 mm

Opis techniczny

norma	DIN 862
z bateriami / akumulatorkami	1× 081560 CR2032
odczyt	0,01 mm
Kalibracja	A1
przełączalny odczyt	mm / cale
granica błędu	0,03 mm
długość szczęk	50 mm
wymiar głębokości	płaskie
odczyt	0,0005 cal
zakres pomiarowy	0 - 200 mm
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
stopień ochrony IP	IP 67
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Opakowanie	Stabilny pojemnik

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200
Znakowanie opis laserowy	018940

Akcesoria

Interfejs klawiatury USB typ G2

498963 G2