

**Wkrętaki nasadowe z uchwytem, giętkich, rozwartość klucza: 7 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	622401 7
GTIN	4045197950130
Klasa artykułu	62C

Opis**Wykonanie:**

Uchwyt wielokomponentowy, ze strefą chwytową zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej, chromowany. Z giętkim uchwytem, tylko prawoskrętnym do maks. 5 Nm. Długość ostrza 150 mm, za wyjątkiem rozm. 10 o długości 175 mm
długość całkowita: 251 mm
długość grotu: 150 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	7 mm
długość grotu	150 mm
długość całkowita	251 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych z uchwytem giętkich liczba wkrętaków 6	622411 6
---	----------