



Suwmiarka cyfrowa IP67 z wyjściem do transmisji danych, pomiarowy: 300 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	412690 300
GTIN	4045197949707
Klasa artykułu	41A

Opis

Wykonanie:

Suwmiarka cyfrowa IP67 w wyjściu danych. **Czytelny, kontrastowy wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11,5 mm.** Bardzo długi czas działania dzięki nowoczesnemu, wydajnemu energetycznie systemowi pomiarowemu. Po 20 minutach system automatycznie przełącza się w tryb oszczędnościowy, a aktywowany jest przez zwykłe poruszenie suwmiarki. Zachowane zostają wartość pomiarowa i zero.

Obudowa z 2 rodzajów materiału z **miłą w dotyku powierzchnią z powłoką Santoprene®**. Suwmiarka odporna na wodę, chłodziwo, olej i pył - również z przewodem do transmisji danych. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane. bez sprawdzianu głębokości.

Norma:

zgodnie z normą zakładową.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Kabel danych nr 498948, interfejs klawiatury nr 498963.

Część zamienna:

Kapturek z wyjściem do transmisji danych nr 412237 wielk. D, uchwyt na baterie nr 412237 wielk. B.

złącze: Złącze USB

złącze: Interfejs RS232C

stopień ochrony IP: IP 67

materiał: Stal szlachetna, INOX

wszystkie części: hartowana

Opakowanie: Stabilny pojemnik

norma: norma zakładowa

przełączalny odczyt: mm / cale
 wymiar głębokości: płaskie
 Kalibracja: A1
 odczyt: 0,01 mm
 odczyt: 0,0005 cal
 granica błędu: 0,05 mm
 długość szczęk: 65 mm

Opis techniczny

norma	norma zakładowa
zakres pomiarowy	0 - 300 mm
z bateriami / akumulatorkami	1× 081560 CR2032
odczyt	0,01 mm
przełączalny odczyt	mm / cale
długość szczęk	65 mm
odczyt	0,0005 cal
granica błędu	0,05 mm
Kalibracja	A1
wymiar głębokości	płaskie
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
stopień ochrony IP	IP 67
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Opakowanie	Stabilny pojemnik

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	011030 300
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	011050 300

Znakowanie opis laserowy

018940

Akcesoria

Interfejs klawiatury USB typ G2

498963 G2