

HALDER**Nakrętki sześciokątne z podkładką stożkową, wielkość gwintu: M30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375384 M30
GTIN	4030618235699
Klasa artykułu	37K

Opis**Materiał:**

Stal do ulepszenia cieplnego, czerniona, klasa wytrzymałości 10.

wskazówka:

Nakrętki sześciokątne o zwiększonej powierzchni przylegania dostarczane na zamówienie.

długość całkowita: 56 mm

rozwartość klucza SW: 46 mm

Ø d₂: 55 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza SW	46 mm
długość całkowita	56 mm
Ø d ₂	55 mm
Rodzaj produktu	Nakrętka

