

HOLEX®**Wkrętaki nasadowe z uchwytem poprzecznym, dł. grotu 350 mm, rozwartość klucza: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	622751 8
GTIN	4045197950345
Klasa artykułu	62C

Opis**Wykonanie:**

Ergonomiczny uchwyt poprzeczny z przyczepną powłoką Santoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Grot ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, Powierzchnia chromowana.

odporny na uderzenia uchwyt z tworzywa. Grot ze specjalnej stali wanadowej, powierzchnia niklowana.

długość całkowita: 282 mm

długość grotu: 350 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	8 mm
długość całkowita	282 mm
długość grotu	350 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny