

HOLEX®**Wkrętaki nasadowe z uchwytem poprzecznym, dł. grotu 230 mm, rozwartość klucza: 10 mm**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 622731 10 |
| GTIN | 4045197950314 |
| Klasa artykułu | 62C |

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt poprzeczny z przyczepną powłoką Santoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Grot ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, Powierzchnia chromowana.

odporny na uderzenia uchwyt z tworzywa. Grot ze specjalnej stali wanadowej, powierzchnia niklowana.

długość całkowita: 262 mm

długość grotu: 230 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| rozwartość klucza | 10 mm |
| długość grotu | 230 mm |
| długość całkowita | 262 mm |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny |
| Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |

Akcesoria

Zestawy wkrętaków nasadowych z uchwytem
poprzecznym, dł. grotu 230 mm liczba wkrętaków 3

622736 3