



Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS, bez powłoki, Ø DC h8: 2 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	113005 2
GTIN	4045197951809
Klasa artykułu	12B

Opis

Wykonanie:

Stabilne wiertła do wszystkich standardowych zastosowań. Poprawione nawiercanie dzięki zaszlifowaniu krzyżowemu. Grubość rdzenia i wznios normalne. Szlifowany profil. Powierzchnia: rowek spiralny w kolorze brązu.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 1897

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 9 mm

Długość rowków wiórowych L_c : 12 mm

długość całkowita L: 38 mm

Ø chwytu D_s : 2 mm

posuw f w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$: 0,05 mm/obr,

Opis techniczny

długość całkowita L	38 mm
posuw f w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm/obr,
Ø chwytu D_s	2 mm
Długość rowków wiórowych L_c	12 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h8
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2	9 mm
norma	DIN 1897

Ø nom. D _c	2 mm
Liczba ostrzy Z	2
kąt wierzchołkowy	130 stopni
Seria	HOLEX CleverDrill
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
typ	N
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Akcesoria

Zestaw wiertel krótkich HOLEX Clever Drill HSS nr 113005,
typu N z kasetą Typ 1-10

113510 1-10