

**Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS, bez powłoki, Ø DC h8: 13 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	113005 13
GTIN	4045197952776
Klasa artykułu	12B

Opis**Wykonanie:**

Stabilne wiertła do wszystkich standardowych zastosowań. Poprawione nawiercanie dzięki zaszlifowaniu krzyżowemu. Grubość rdzenia i wznios normalne. Szlifowany profil. Powierzchnia: rowek spiralny w kolorze brązu.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 1897

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 31,5 mm

Długość rowków wiórowych L_c : 51 mm

długość całkowita L: 102 mm

Ø chwytu D_s : 13 mm

posuw f w stali < 750 N/mm²: 0,16 mm/obr,

Opis techniczny

norma	DIN 1897
Ø nom. D_c	13 mm
Liczba ostrzy Z	2
Długość rowków wiórowych L_c	51 mm
posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,16 mm/obr,
Ø chwytu D_s	13 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2	31,5 mm

Tolerancja \varnothing nominalnej	h8
długość całkowita L	102 mm
kąt wierzchołkowy	130 stopni
Seria	HOLEX CleverDrill
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
typ	N
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte