

**Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS, bez powłoki, Ø DC h8: 4,2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	113005 4,2
GTIN	4045197952110
Klasa artykułu	12B

**Opis****Wykonanie:**

Stabilne wiertła do wszystkich standardowych zastosowań. Poprawione nawiercanie dzięki zaszlifowaniu krzyżowemu. Grubość rdzenia i wznios normalne. Szlifowany profil. Powierzchnia: rowek spiralny w kolorze brązu.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 1897

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia  $L_2$ : 15,7 mm

Długość rowków wiórowych  $L_c$ : 22 mm

długość całkowita L: 55 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 4,2 mm

posuw f w stali < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/obr,

**Opis techniczny**

posuw f w stali < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/obr,
Długość rowków wiórowych $L_c$	22 mm
norma	DIN 1897
Liczba ostrzy Z	2
zalecana maksymalna głębokość wiercenia $L_2$	15,7 mm
długość całkowita L	55 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h8

Ø nom. D <sub>c</sub>	4,2 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	4,2 mm
kąt wierzchołkowy	130 stopni
Seria	HOLEX CleverDrill
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
typ	N
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte