

**Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS, bez powłoki, Ø DC h8: 3,3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	113005 3,3
GTIN	4045197952028
Klasa artykułu	12B

Opis**Wykonanie:**

Stabilne wiertła do wszystkich standardowych zastosowań. Poprawione nawiercanie dzięki zaszlifowaniu krzyżowemu. Grubość rdzenia i wznios normalne. Szlifowany profil. Powierzchnia: rowek spiralny w kolorze brązu.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 1897

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L₂: 13,05 mm

Długość rowków wiórowych L_c: 18 mm

długość całkowita L: 49 mm

Ø chwytu D_s: 3,3 mm

posuw f w stali < 750 N/mm²: 0,05 mm/obr,

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	3,3 mm
Ø nom. D _c	3,3 mm
norma	DIN 1897
długość całkowita L	49 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	13,05 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h8
Liczba ostrzy Z	2

posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,05 mm/obr,
Długość rowków wiórowych L _c	18 mm
kąt wierzchołkowy	130 stopni
Seria	HOLEX CleverDrill
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
typ	N
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte