



Zwornica śrubowa z kontrolą momentu obrotowego, rozstaw: 120 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	860000 120
GTIN	4008158008448
Klasa artykułu	83J

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości ramiona z żeliwa ciągliwego gruba, pryzmowa prowadnica stalowa, rowkowana, cynkowana galwanicznie. Lekkobieżne, czernione wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową. Błyskawiczne zamknięcie, pewne mocowanie. Do wielk. 400 z osłoną z tworzywa sztucznego na powierzchni dociskowej, **od wielk. 500 bez osłony**.
ruchome ramię z zabezpieczeniem anty poślizgowym zapobiegającym niezamierzonemu zluzowaniu zwornicy. Ruchoma płytką dociskowa, wymieniana bez użycia narzędzi, od wielk. 160.

Norma:

DIN 5117

przekrój prowadnicy: 20×5 mm

wysięg: 60 mm

Opis techniczny

przekrój prowadnicy	20×5 mm
Rozstaw	120 mm
wysięg	60 mm

Akcesoria

Nasadki typu Vario, para

862950

Zestaw nakładek dociskowych 8-elem. Ø płytki naciskowej
23 mm

860115 23