



## Oprawki do tulejek zaciskowych ER, HSK-A 63 A = 160, do tulejek zaciskowych ER: 40 ER



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	305439 40
GTIN	4045197953797
Klasa artykułu	32A

### Opis

#### Wykonanie:

- wszystkie uchwyty przetoczone po hartowaniu (spokojna praca!)
- Obróbka powierzchni czynnych
- HSK.

#### Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych zgodnie z DIN 6499 - kształt A i B

#### w dostawie::

Z powlekaną nakrętką mocującą High-Speed.

#### Wyp. dodatkowe:

Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, tulejki zaciskowe ER nr 308881 – 309434, klucz mocujący ER nr 309680 lub 613300.

zakres mocowania: 3 - 26 mm

Ø zewn. D: 63 mm

### Opis techniczny

Ø zewn. D	63 mm
zakres mocowania	3 - 26 mm
do tulejek zaciskowych ER	40
adapter	HSK-A 63 A = 160
Norma na uchwyt	ISO 12164-1

Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	DIN 69882-6
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 20000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

---

## Aksesoria

Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 40	309680 40
--	-----------