

**HOLEX****Oprawki do tulejek zaciskowych ER, HSK-A 63 A = 160, do tulejek zaciskowych ER: 25 ER****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	305439 25
GTIN	4045197953773
Klasa artykułu	32A

**Opis****Wykonanie:**

- wszystkie uchwyty przetoczone po hartowaniu (spokojna praca!)
- Obróbka powierzchni czynnych
- HSK.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych zgodnie z DIN 6499 - kształt A i B

**w dostawie::**

Z powlekaną nakrętką mocującą High-Speed.

**Wyp. dodatkowe:**

Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, tulejki zaciskowe ER nr 308881 – 309434, klucz mocujący ER nr 309680 lub 613300.

zakres mocowania: 1 - 16 mm

Ø zewn. D: 42 mm

**Opis techniczny**

Ø zewn. D	42 mm
do tulejek zaciskowych ER	25
zakres mocowania	1 - 16 mm
adapter	HSK-A 63 A = 160
Norma na uchwyt	ISO 12164-1

Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	DIN 69882-6
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 20000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

---

## Akcesoria

Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 25	309680 25
--	-----------