



Oprawki do tulejek zaciskowych ER, HSK-A 63 b. krótkie, do tulejek zaciskowych ER: 16 ER



Dane zamówienia

Numer katalogowy	305427 16
GTIN	4045197953728
Klasa artykułu	32A

Opis

Wykonanie:

- wszystkie uchwyty przetoczone po hartowaniu (spokojna praca!)
- Obróbka powierzchni czynnych
- HSK.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych zgodnie z DIN 6499 - kształt A i B

w dostawie::

Z powlekaną nakrętką mocującą High-Speed.

Wyp. dodatkowe:

Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, tulejki zaciskowe ER nr 308881 – 309434, klucz mocujący ER nr 309680 lub 613300.

zakres mocowania: 0,5 - 10 mm

wymiar A długości wysięgu: 75 mm

Ø zewn. D: 28 mm

Opis techniczny

zakres mocowania	0,5 - 10 mm
Ø zewn. D	28 mm
do tulejek zaciskowych ER	16

wymiar A długości wysięgu	75 mm
adapter	HSK-A 63 b. krótkie
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69882-6
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 20000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

Akcesoria

Klucz płaski jednostronny rozwartość klucza 25 mm	613300 25
---	-----------