

HOLEX**Oprawki do tulejek zaciskowych ER, HSK-A 100 A = 160, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	305517 25
GTIN	4045197954312
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

Z otworem Balluffchip / na chip RFID.

- **wszystkie uchwyty przetoczone po hartowaniu (spokojna praca!)**
- **Obróbka powierzchni czynnych**
- **HSK.**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych zgodnie z DIN 6499 - kształt A i B

w dostawie::

Z powlekaną nakrętką mocującą High-Speed.

Wyp. dodatkowe:

Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, tulejki zaciskowe ER nr 308881 – 309434, klucz mocujący ER nr 309680 lub 613300.

Opis techniczny

Ø zewn. D	42 mm
wymiar A długości wysięgu	160 mm
do tulejek zaciskowych ER	25
zakres mocowania	1 - 16 mm

adapter	HSK-A 100 A = 160
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69882-6
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 20000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
z otworem na Balluffchip	tak
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

Akcesoria

Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 25	309680 25
--	-----------