

**HOLEX****Szybkowymienne oprawki do gwintowania, Ø wału 32 mm, zakres gwintowania: M14-33****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	334628 M14-33
GTIN	4045197954435
Klasa artykułu	32P

**Opis****Wykonanie:**

- krótka konstrukcja, z elastyczną kompensacją długości przy nacisku i powrocie
  - regulowana siła nacisku odpowiednio do materiału i stosowanych gwintowników
- chwyt walcowy wg DIN 1835 – kształt B i E.

**Zastosowanie:**

- wykonywanie gwintów zgodnych z normą
- do gwintów prawo- i lewoskrętnych
- do obrabiarek NC i centrów obróbczych.

**Wyp. dodatkowe:**

Wkładki szybkowymienne, zob. nr 335420-335660.

**wskazówka:**

- **uchwyt szybkowymienny do gwintowania w innych wersjach uchwytu wielk. M14-M33 dostępny na zamówienie**
- **uchwyt szybkowymienny do gwintowania nie nadaje się do chłodzenia wewnętrznego.**

kompensacja długości przy nacisku: 20 mm

kompensacja długości przy odciąganiu: 20 mm

Ø zewn. D: 78 mm

Ø wewnętrzna D<sub>1</sub>: 48 mm

wymiar A długości wysięgu: 132,5 mm

**Opis techniczny**

kompensacja długości przy odciąganiu	20 mm
--------------------------------------	-------

Ø zewn. D	78 mm
kompensacja długości przy nacisku	20 mm
Ø wewnętrzna D <sub>1</sub>	48 mm
wymiar A długości wysięgu	132,5 mm
adapter	Ø wału 32 mm
Rodzaj produktu	Oprawki do gwintowania