

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/12mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251113 16/12
GTIN	4045197954459
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Dźwigienka	259015 2
długość główki L ₁	26 mm
płytką podporowa	259031 20
zestaw kołków sprężystych	259047 2
długość całkowita L	100 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	20 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	SN.. 1204..
kod ISO uchwytu	PSSNR/L 1616H12
wielk. płytki	12 mm
Wielkość chwytu	16 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
śrubado dźwigni	259018 2
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm

674242 3

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500