

**Mitutoyo****Suwmiarka cyfrowa z systemem AOS i przełączaniem mm / cal, pomiarowy:  
150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412639 150
GTIN	4946368667751
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

- **skala bezwzględna, nie jest potrzebne zerowanie, co pozwala na szybsze i pewniejsze mierzenie**
- **niskie zużycie prądu (20000 godzin stałego użycia), wskaźnik stanu baterii.**

Wynik pomiaru wyświetlany za pomocą czytelnych cyfr o wysokości 9 mm. Elektromagnetyczny system pomiarowy **AOS (Advanced Onsite Sensor)** oferuje zwiększony stopień ochrony przed wodą i kurzem.

Z przełączaniem mm/cale.

Z **rolką napędową**.

**w dostawie::**

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

**Wyp. dodatkowe:**

Pokrywa schowka na baterie nr 412239 rozm. B.

**Opis techniczny**

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
wymiar głębokości	prostokątne 3,7×1,4
rolka napędowa	tak
przełączalny odczyt	mm / cale
czas pracy	20000 h
norma	ISO 13385

zakres pomiarowy	0 - 150 mm
z głębokościomierzem	tak
odczyt	0,01 mm
długość szczęk	40 mm
odczyt	0,0005 cal
Liczba dołączonych baterii	1
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	9 mm
Kalibracja	A1
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,02 mm
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym	procedura indukcji elektromagnetycznej
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200

## Akcesoria

Uchwyt do głębokościomierza metalowy, z 2 śrubami	412120
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357
Pokrywa schowka na baterie Typ B	412239 B