



Samoniwelujący laser krzyżowy GLL, typ: 3-80CG



Dane zamówienia

Numer katalogowy	468490 3-80CG
GTIN	3165140888424
Klasa artykułu	46T

Opis

Wykonanie:

Jedna linia pozioma i 2 pionowe 360° pozwalają na wiele nowych zastosowań do jednoczesnego znakowania, ustawiania i poziomowania we wnętrzach. Duży zasięg działania do 120 m przy użyciu odbiornika LR 2 Professional (wyposażenie).

Laser krzyżowy o zwartej konstrukcji z samoniwelującymi liniami laserowymi. Szybkie wyznaczanie linii poziomych i pionowych. Solidna budowa z miękką i przyczepną podstawą chroni przed obciążeniami udarowymi. Pyłoszczelna i zabezpieczona przed bryzgami wody.

Zielone linie lasera zapewniają lepszą widoczność również przy słabym oświetleniu.

Złącze Bluetooth umożliwia precyzyjną pracę bez kontaktu z urządzeniem. Przesuwanie liniowe za pomocą uchwytu RM 3 Professional z napędem silnikowym (wyposażenie). **CAL Guard** nadzoruje laser i sygnalizuje wpływ negatywnych czynników i potrzebę kalibracji. Alternatywne zasilanie za pomocą 4 baterii AA.

w dostawie::

Akumulator z ładowarką szybkiego działania, uchwyt uniwersalny BM1, tablica celownicza, torba, L-BOXX.

stopień ochrony IP: IP 54

złącze: złącze Bluetooth

Opakowanie: Kufer systemowy (L-Boxx)

granica błędów: $\pm 0,2$ mm/m

klasa lasera: 2

zasięg: 30 m

zasięg z odbiornikiem: 120 m

zakres niwelowania: ± 4 stopni
gwint do statywu: 1/4 ; 5/8 cal

Opis techniczny

zasięg z odbiornikiem	120 m
klasa lasera	2
masa	900 g
wysokość	141 mm
zakres niwelowania	± 4 stopni
szerokość	75 mm
stopień ochrony IP	IP 54
gwint do statywu	1/4 ; 5/8 cal
długość	159 mm
złącze	złącze Bluetooth
zasięg	30 m
granica błędu	$\pm 0,2$ mm/m
Opakowanie	Kufer systemowy (L-Boxx)